



Metallivannesaha RRR Plus, 30 m, leveys mm / Hammasta/tuuma: 10/8



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 172000 10/8 |
| GTIN | 4045197253422 |
| Tuoteluokka | 16F |

Kuvaus

Malli:

Vakiohammastus – vakiohammasjaotus, **rintakulma 0°**, umpinaisessa muovirullassa, hitsaamaton.

RRR-Plus seostettua työkaluterästä, rullissa 30 m.

Käyttö:

Sopii erityisesti pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille (enint. 70 mm pureutumispituus).

Huomautus:

- **Normaali hammastus 10°: Koot 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Yhdistelmähammastus 0°: Koot 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Hammastus: normaali

Rintakulma: 0 astetta

Hammastus: normaali

Rintakulma: 0 astetta

Paksuus: 0,65 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------|-----------|
| Rintakulma | 0 astetta |
|------------|-----------|

| | |
|--------------------|------------------|
| Paksuus | 0,65 mm |
| Leveys | 10 mm |
| Hammastus | normaali |
| Tuotenimen määrite | 30 m |
| Pituus | 30 m |
| Tuotetyyppi | Metallivannesaha |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 85 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 65 m/min | P |
| GG(G) | soveltuu | 40 m/min | K |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |