

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, ferriitti, Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085915 40
GTIN	2050000965296
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päällystetty nappimagneetti ferriittiä, kierreholkki.
- Sinkitty pinta.
- Lämmönkestävyys 120 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Korkeus	8 mm
Korkeus kierteineen	18 mm
Paino	60 g
Pintamateriaali	sinkitty
Nimellispitovoima	125 N
Ø	40 mm
Kierre	M5 mm
Kierreholkki	kyllä
Lämmönkestävyys enintään	120 °C

Magneettisydämen materiaali	ferritti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M5	085921 M5
---	-----------