



Valssaava konekierretappi ilman voitelu-uria HSS/E 6HX, TiAlN, M: M3,5



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 139132 M3,5 |
| GTIN | 4045197446541 |
| Tuoteluokka | 12H |

Kuvaus

Malli:

Koko M1–M1,4 – **toleranssiluokka:** ISO 1X / 4HX

DIN 2174 (≈ **DIN 371** ≤ M10; ≈ **DIN 376** ≥ M12).

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,6 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø, ohjearvo: 3,25 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------|
| Kierteen Ø | 3,5 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteennousu | 0,6 mm |
| varren Ø D _s | 4 mm |
| Varren nelikulmio □ | 3 mm |
| Kokonaispituus L | 56 mm |
| Alkureiän Ø, ohjearvo | 3,25 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Kierteen syvyys | 5,25 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Kierteen koko | M3,5 |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Kierretyyppi | M |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | DIN 2174 |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Värirenkas | vihreä |
| Tuotetyyppi | Kierteenmuovaustappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 23 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 23 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 22 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 22 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 11 m/min | M |
| CuZn | sopii rajoituksin | 12 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |

