



## Paineenalennin 0,5 –10 baaria, Sisäkierteen Ø: 1/4tuuma



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 080012 1/4    |
| GTIN         | 4047322129398 |
| Tuoteluokka  | 08A           |

### Kuvaus

#### Malli:

Vaatimuksista riippuva, koottava huoltoyksikkö, jota voidaan laajentaa rajattomasti ryhmäpaketilla.

Moduulirakenteinen **huoltoyksikkö** (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalennimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säätöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.

#### Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalennimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

#### Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.

### Tekninen kuvaus

|  |            |
|--|------------|
| 3-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L) | 138 mm     |
| Korkeus (k)                                | 190 mm     |
| Virtaus 3-osaisessa huoltosarjassa         | 1150 l/min |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Sisäkierteen Ø | 1/4 tuuma      |
| Tuotetyyppi    | Paineenalennin |