

bimos

**Pyörivä työtuoli Neon, PU-vaaho, pyörillä, matala, Väri: ORANGE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965432 ORANGE
GTIN	4016849498256
Tuoteluokka	96J

**Kuvaus****Malli:**

Pyörivä Neon-työtuoli vaihtopehmustejärjestelmällä. Pehmeuste-elementit kiinnitetään helposti yhdellä napsautuksella. Ergonomisilla säätömahdollisuuksilla: Sykroniteknikka painonsäädöllä, istumakorkeuden säätö turvakaasujousien avulla, istuimen kaltevuuden säätö, istumasyvyyden säätö, selkänöjan korkeussäätö. Ympäriällä joustonauha, eri värejä.

Istuin ja selkänöja pehmeää PU-vaahtoa. Helppohoitoinen, pestävä, luja ja kestää mietoja happoja ja emäksiä ja mekaanista rasitusta.

Istuin (leveys x syvyys) 440x410 mm.

Selkänöjan korkeus: 380 mm.

**Standardi:****DIN 68877****Erikoistarvike:**

Monitoimikäsinöjapari nro 965455.

**Tekninen kuvaus**

Käsinöjapari mukautettava	kyllä
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi

Syknronimekaniikka	kyllä
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Lordoosituki (välilevyt)	ei
Istuinmateriaalin väri	musta
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Sarja	Neon
Istuinpinnan materiaali	PU-vaaho
Selkänojan korkeus	570 mm
Istuimen syvyyden säätöalue	420 - 480 mm
Standardi	DIN 68877
Istuimen kallistussäädettävä	kyllä
Istuimen leveys	470 mm
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö	ei
Selkänojan materiaali	PU-vaaho
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu
nauhan väri	oranssi
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli