

bimos

Pyörivä työtuoli Neon, tekonahka, pyörillä, matala, Väri: ORANGE**Tilaustiedot**

Tilausnumero	965438 ORANGE
GTIN	4016849488479
Tuoteluokka	96J

Kuvaus**Malli:**

Pyörivä Neon-työtuoli vaihtopehmustejärjestelmällä. Pehmeuste-elementit kiinnitetään helposti yhdellä napsautuksella. Ergonomisilla säätömahdollisuuksilla: Sykroniteknikka painonsäädöllä, istumakorkeuden säätö turvakaasujousien avulla, istuimen kaltevuuden säätö, istumasyvyyden säätö, selkänöjan korkeussäätö. Ympärillä joustonauha, eri värejä.

Istuin ja selkänöja tekonahkaverhoiltuja, mukavat ja pehmeät. Pestävä ja helppohoitoinen, kestää öljyjä ja desinfiointiaineita.

Standardi:**DIN 68877****Erikoistarvike:**

Montoimikäsinojapari nro 965455.

Tekninen kuvaus

Käsinojapari mukautettava	kyllä
Lordoosituki	kyllä
Jalkaristikon materiaali	Alumiini matta jauhemaalattu

Selkänojan korkeus	570 mm
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Istuinpinnan materiaali	Tekonahkaa
Istuimen syvyyden säätöalue	420 - 480 mm
Standardi	DIN 68877
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Istuinmateriaalin väri	musta
Istuimen leveys	470 mm
Sarja	Neon
Pyörillä liikkuva malli	Painon mukaan lukittuvat pyörät kovalle alustoille.
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö	ei
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Syknronimekaniikka	kyllä
nauhan väri	oranssi
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli