



Pistoarvo, Neutraali, Lehden korkeus h₅: 26mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	278005 26
GTIN	4062406380762
Tuoteluokka	22B

Kuvaus

Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029 – 278036.

Sopii:

Lehdet pistoteriin nro 278029 – 278036.

Huom:

Pistoterän kiinnitys mahdollista vain yhdessä peruspitimen nro 278008 ja 278009 kanssa.
Pistoterä vaihdetaan mukavasti vain irrottamalla peruspitimen kiinnityslistan etumainen ruuvi.

Huomautus:

14 mm:n pistosyvyydestä alkaen toinen terä koskettaa työ kappaletta. Tällöin työ kappaaleeseen voi muodostua uria.

Tekninen kuvaus

Lehden korkeus h ₅	26 mm
Leveys b ₂	2,6 mm
Pistoleveys w	3; 4 mm
Korkeus h ₁	21,4 mm
Suurimmalle työ kappaleen Ø:lle	60 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei

aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo