



## SisäSORVAUSPIDIN PISTOSORVAUKSEEN, OIKEA, VARREN Ø DS: 20mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	278023 20
GTIN	4062406381639
Tuoteluokka	22B

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisäpuolen kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm). Pistoterille nro 278029 – 278036.

### Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	16,5 mm
t <sub>max</sub> sisätyöstö	5 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Pistoleveys w	3; 4 mm
Ruuvi	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Keskisiirto L <sub>3</sub>	8 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	30 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

