



## SisäSORVAUSPIDIN PISTOSORVAUKSEEN, OIKEA, VARREN Ø DS: 25mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 278023 25     |
| GTIN         | 4062406381646 |
| Tuoteluokka  | 22B           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisäpuolen kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm). Pistoterille nro 278029 – 278036.

### Tekninen kuvaus

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| $t_{\max}$ sisätyöstö            | 5 mm                               |
| Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{\min}$ | 25 mm                              |
| Kokonaispituus L                 | 200 mm                             |
| Pistoleveys w                    | 3; 4 mm                            |
| Keskisiirto $L_3$                | 12 mm                              |
| Kapeiden pidinten ulottuma $L_1$ | 50 mm                              |
| Ruuvi                            | 279816 6 (SW5; 5 Nm)               |
| varren Ø $D_s$                   | 25 mm                              |
| Käyttöalue                       | Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus |
| Käyttötapa                       | Oikea                              |
| Sisäjähdytys                     | kyllä                              |
| aksiaalinen pisto mahdollinen    | kyllä                              |
| Tuotetyyppi                      | SisäSORVAUSPIDIN                   |

