



SisäSORVAUSPIDIN pistosORVAUKSEEN, Oikea, Varren Ø DS: 32mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 278023 32 |
| GTIN | 4062406381653 |
| Tuoteluokka | 22B |

Kuvaus

Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisäpuolen kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm). Pistoterille nro 278029 – 278036.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|------------------------------------|
| Kokonaispituus L | 250 mm |
| Pistoleveys w | 3; 4 mm |
| Kapeiden pidinten ulottuma L ₁ | 60 mm |
| Ruuvi | 279816 7 (SW5; 5 Nm) |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 30 mm |
| t _{max} sisätyöstö | 5 mm |
| Keskisiirto L ₃ | 14,5 mm |
| varren Ø D _s | 32 mm |
| Käyttöalue | Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä |
| Tuotetyyppi | SisäSORVAUSPIDIN |

