

**Garant****Tasoupotinsarja, 6-osainen kotelossa, Tyyppi: DF****Tilaustiedot**

Tilausnumero	156420 DF
GTIN	4045197087973
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus****Malli:**

Kokoelma yleisimmin käytettyjä upottimia **ruuveille M3, M4, M5, M6, M8 ja M10**. Tasoupotin 156020 **DF** = Läpireiän laatutaso **hieno**

**Sisältö:**

Upotin ( $\varnothing \times$  tapin  $\varnothing$ ): 1 kpl kokoa 6,5×3,2; 8×4,3; 10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	DF
Terien lkm Z	3
Kärkikulma	180 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 373

Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasoupotin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		

## Tarvikkeet

DIN-tasoupotin läpirei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 11X6,4 mm	156020 11X6,4
DIN-tasoupotin läpirei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 6,5X3,2 mm	156020 6,5X3,2
DIN-tasoupotin läpirei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 10X5,3 mm	156020 10X5,3
DIN-tasoupotin läpirei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 15X8,4 mm	156020 15X8,4
DIN-tasoupotin läpirei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 8X4,3 mm	156020 8X4,3
DIN-tasoupotin läpirei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 18X10,5 mm	156020 18X10,5