



SisäSORVAUSPIDIN pistosORVAUKSEEN, Vasen, Varren Ø DS: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	278024 32
GTIN	4062406381684
Tuoteluokka	22B

Kuvaus

Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisäpuolen kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029 – 278036.

Tekninen kuvaus

Ruuvi	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Kapeiden pidinten ulottuma L ₁	60 mm
Pistoleveys w	3; 4 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	30 mm
Keskisiirto L ₃	14,5 mm
t _{max} sisätyöstö	5 mm
varren Ø D _s	32 mm
Käyttöalue	Säteittäinen sisäpuolen urasorvaus
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

