



SisäSORVAUSPIDIN PISTOSORVAUKSEEN, VASEN, VARREN Ø DS: 20MM



Tilaustiedot

Tilausnumero	278024 20
GTIN	4062406381660
Tuoteluokka	22B

Kuvaus

Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisäpuolen kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029 – 278036.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	3; 4 mm
Keskisiirto L ₃	8 mm
t _{max} sisätyöstö	5 mm
Ruuvi	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Kapeiden pidinten ulottuma L ₁	30 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	16,5 mm
varren Ø D _s	20 mm
Käyttöalue	Sisäpuolinen uransorvaus
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

