

**Pisto- ja uranpistoterä Neutraali, HBG25, Pistoleveys w: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	278029 4
GTIN	4062406381806
Tuoteluokka	22D

Kuvaus**Sopii:**

Pidin nro 278005 ja 278015 - 278056.

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pistoleveystoleranssi w	± 0,04 mm
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,3 mm
Pistoleveys w	4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,26 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Oheiskäyttö	M
Koneistusehto	jatkuva

Laji	HBG25
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	M
GG(G)	soveltuu	140 m/min	K
Uni	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		