

Garant**DIN-tasoupotin, alkurei'ille, pinnoittamaton, Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2:
6,5X2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	156220 6,5X2,5
GTIN	4045197087898
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Kolmileikkuinen, nousullinen upotin, kiinteät ohjaustapit kierteen alkureikää varten.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantauruvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

Upottimen ohjaintappi sopii kierteen alkureikään.

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	2,5 mm
Upottimen Ø	6,5 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,09 mm/kierr,
Tapin Ø	2,5 mm
ruuvikoolle	M3
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	5 mm
Kokonaispituus L	71 mm
Porraskorkeus L ₁ 1. porras viisteellä	14 mm
Kärkikulma	180 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 373
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähditys	ei
Tuotetyyppi	Tasoupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		