



Konesahanterä Kastolle, bimetalli, Pituus L / hampaita tuumalla: 450/4



Tilaustiedot

Tilausnumero	171250 450/4
GTIN	7311518114121
Tuoteluokka	16D

Kuvaus

Malli:

BAHCO-bimetalli – HSS-hammaslistaan on tyhjiössä elektronisuihkulla hitsaamalla liitetty joustava erikoisteräksestä valmistettu terän runko. Siten hampaiden kärjet säilyttävät **erinomaisen elastisuutensa** ja ovat myös **suurilla syöttönopeuksilla erittäin kestäviä**.

Huomautus:

Erityisesti Kasto-koneisiin (kiinnitysrei'ät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).

Tärkeää:Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Hammastus: normaali

Leveys: 38 mm

Paksuus: 2 mm

Kiinnitysreiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Pituus L	450 mm
Kiinnitysreiän Ø	8,5 mm
Hammasta/tuuma	4
Paksuus	2 mm
Leveys	38 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	bimetalli
Tuotetyyppi	Konesahanterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		