



Paineilma-nauhahiomakone Dynafile®, Tyyppi: 15006



Tilaustiedot

Tilausnumero	079551 15006
GTIN	616026150065
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Monenlaiseen käyttöön sopivat laitteet, joissa **säädettävä hiomanauha, tarkka suorakulku** ja vaihdettava **kosketusvarsi** kontaktipyörän tai puristuspinnan kanssa työstöön. Hiomanauhan komposiittisuojuksen ansiosta **nopea** ja **helppo hiomanauhan vaihto**. **Hiomanauhan jäähtytys** poistoilman kautta pidentää hiomanauhojen käyttöikää. Säädettäväkädensija. **Mini-Dynafile® II-sarja**, kätevä hiomakone, kompakti ja joustava kevennetty rakenne. Säädettävä hiomapää. Ihanteellinen työskentelyyn ahtaissa paikoissa. Hiomanauhan mitat 3 – 4, 6, 13×305 mm.

Käyttö:

Hiontaan, purseenpoistoon, häivytykseen, viimeistelyyn ja kiillotukseen, sopiierinomaisesti myös monipuoliseen työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat. **Mini-Dynafile® II**, 3 kosketusvartta, hiomanauhasarja, kuljetuslaukku.

Huomautus:

Muita kosketusvarsimalleja Dynafile®-laitteisiin saatavana pyynnöstä tai verkkokaupastamme.

Tekninen kuvaus

Paino	0,8 kg
Malli	Mini- Dynafile II
Toimintäääni	81 dB(A)
Nauhan leveys	3–4; 6; 13; mm
nauhan pituus	305 mm

Antoteho	295 W
Enimmäiskierrosuku	25000 min ⁻¹
Enimmäisilmantarve	564 l/min
Valmistajamerkintä	Mini-Dynafite II -sarja
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Paineilmaliitännä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet

Tarvikkeet

Kosketusvarsi malliin Mini-Dynafite® II Tyyppi 15026	079562 15026
Kosketusvarsi malliin Mini-Dynafite® II Tyyppi 15030	079562 15030
Kosketusvarsi malliin Mini-Dynafite® II Tyyppi 15028	079562 15028