



Kiinteä koneruuvipuristin, Tyyppi: 150I



Tilaustiedot

Tilausnumero	362175 150I
GTIN	4062406384098
Tuoteluokka	32P

Kuvaus

Malli:

Kestävä valurautainen perusrunko, liukupinnat ja perustaso karkaistut. Perusrungossa puhdistusaukot hyvää lastunpoistoa varten. Vähäinen rakenneosan nosto liikkuvan leuan erityisen voiman kohdistuksen ansiosta.

Käyttö:

Monikäyttöinen kiinnitin työstökeskuksiin.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× päällileuka, 2× suojaleuka nro 362181 ja 1× käsikampi.

Erikoistarvike:

Suojaleuat nro 362177 – 362183, kampi nro 362190, varaosasarja nro 362199. Kiinnitys uraruuveilla nro 375300 ja kohdistus uraruuveilla nro 375365.

Huomautus:

Oikaisumitat eivät sovi yhteen muiden merkkien kanssa. Tuumaversio – ruuvit ja kierre tuumamittaisia, vääntiö 6-kulmainen = SW 3/4 tuumaa.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysvoima	36 kN
L ₁	101,6 mm
tyyppi	tuuma
L ₂	58,7 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	NC-HOLEX

L ₃	90,5 mm
Perusrungon pituus a	427 mm
Leukojen korkeus C	44,5 mm
Perusrungon leveys B	186 mm
Leukaväli A	151 mm
Kiinnitysalue b	0 - 232 mm
Reikäväli f	98,4 mm
Avainkoko SW	3/4 tuuma
Perusrungon korkeus c +/- 0,012	73 mm
Pika-asetus	ei
Leuat vaihdettavat	kyllä
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

SuojaleukaVakio Tyyppi 150	362181 150
Varaosasarja9 osaa Tyyppi 9	362199 9