



## Kiinteä koneruuvipuristin, Tyyppi: 150M



### Tilaustiedot

Tilausnumero	362175 150M
GTIN	4062406384081
Tuoteluokka	32P

### Kuvaus

**Malli:**

Kestävä valurautainen perusrunko, liukupinnat ja perustaso karkaistut. Perusrungossa puhdistusaukot hyvää lastunpoistoa varten. Vähäinen rakenneosan nosto liikkuvan leuan erityisen voiman kohdistuksen ansiosta.

**Käyttö:**

Monikäyttöinen kiinnitin työstökeskuksiin.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 2× päällileuka, 2× suojaleuka nro 362181 ja 1× käsikampi.

**Erikoistarvike:**

Suojaleuat nro 362177 – 362183, kampi nro 362190, varaosasarja nro 362199. Kiinnitys uraruuveilla nro 375300 ja kohdistus uraruuveilla nro 375365.

**Huomautus:**

Oikaisumitat eivät sovi yhteen muiden merkkien kanssa. Metrinen versio – ruuvit ja kierre metrisiä, vääntiö 6-kulmainen = SW 19 mm.

### Tekninen kuvaus

L <sub>1</sub>	101,6 mm
L <sub>2</sub>	58,7 mm
Kiinnitysvoima	36 kN
Värikoodi sopiville tarvikkeille	NC-HOLEX
tyyppi	Metriset mitat

L <sub>3</sub>	90,5 mm
Perusrungon pituus a	427 mm
Leukojen korkeus C	44,5 mm
Avainkoko SW	19 mm
Kiinnitysalue b	0 - 232 mm
Leukaväli A	151 mm
Perusrungon leveys B	186 mm
Reikäväli f	98,4 mm
Perusrungon korkeus c +/- 0,012	73 mm
Pika-asetus	ei
Leuat vaihdettavat	kyllä
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

## Tarvikkeet

SuojaleukaVakio Tyyppi 150	362181 150
Varaosasarja9 osaa Tyyppi 9	362199 9