


Garant**Teränpidin säteittäinen Heavy-Duty, Vasen, Terän koko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260617 10
GTIN	4062406384319
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Modulaarinen kopiosorvi 70 mm:n lastuamissyvyys saakka.

Käyttö:

Yhdessä GARANT Heavy-Duty-pidikkeen (nro 274004) kanssa.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat pitimen toimitukseen).

Tekninen kuvaus

Terän koko	10 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	60 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 1
Sopiva kääntöterä	RC.X 1003
Aluslevy	269005 11
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Kokonaispituus L_{ges}	142 mm
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 11	269005 11
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 1	269028 1