



## Konesahanterä Kastolle, Ko-Bi3, Pituus L / hampaita tuumalla: 650/6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	171650 650/6
GTIN	4045197347138
Tuoteluokka	16E

### Kuvaus

#### Malli:

**KOMET-bimetalli** – hampaiden kärjet HSS-M3:a ja sahanterän selkä jousiterästä. Hyvä leikkaavuus ja suuri syöttönopeus. Mekaanisesti luja - turvallinen käyttää.

#### Huomautus:

**Erityisesti Kasto-koneisiin** (kiinnitysreiät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).

**Tärkeää:**Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.

**KOMET-HSS-sahanterät:** Muita malleja esim. VP 7 (rintakulma 7°, sekahammastus) ja P13 (rintakulma 13° – erityisesti ruostumattomille teräksille) saatavissa lyhyellä toimitusajalla.

Hammastus: normaali

Leveys: 50 mm

Paksuus: 2,5 mm

Kiinnitysreiän Ø: 10,5 mm

### Tekninen kuvaus

Hammasta/tuuma	6
Paksuus	2,5 mm
Kiinnitysreiän Ø	10,5 mm
Pituus L	650 mm
Leveys	50 mm
Hammastus	normaali
Lastuava aine	Ko-Bi3
Tuotetyyppi	Konesahanterä

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		