

**Garant****DIN-tasoupotin, alkurei'ille, pinnoittamaton, Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2:  
6,5X2,9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	156220 6,5X2,9
GTIN	4045197087904
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus****Malli:**

**Kolmileikkuinen**, nousullinen upotin, kiinteät ohjaustapit kierteen alkureikää varten.

**Käyttö:**

Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantauruvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

Upottimen ohjaintappi sopii kierteen alkureikään.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Upottimen Ø	6,5 mm
ruuvikoolle	M3,5
Tapin Ø	2,9 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/kierr,
Alkureiän Ø	2,9 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Kokonaispituus L	71 mm
Porraskorkeus L <sub>1</sub> 1. porras viisteellä	14 mm
Kärkikulma	180 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 373
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Tasoupotin

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		