

**Garant****Tasoupotinsarja, 6-osainen kotelossa, Tyyppi: K****Tilaustiedot**

Tilausnumero	156420 K
GTIN	4045197087997
Tuoteluokka	11M

**Kuvaus****Malli:**

Kokoelma yleisimmin käytettyjä upottimia **ruuveille M3, M4, M5, M6, M8 ja M10**. Tasoupotin 156220 **K** = alkureikä

**Sisältö:**

Upotin ( $\varnothing$  x tapin  $\varnothing$ ): 1 kpl/koko 6,5x2,5; 8x3,3; 10x4,2; 11x5; 15x6,8; 18x8,5

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
tyyppi	K
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kärkikulma	180 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 373
Varsi	Lieriövarsi, h9

Sisäjäähditys	ei
Tuotetyyppi	Tasoupotin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		

## Tarvikkeet

DIN-tasoupotin, alkurei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
DIN-tasoupotin, alkurei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
DIN-tasoupotin, alkurei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
DIN-tasoupotin, alkurei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
DIN-tasoupotin, alkurei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
DIN-tasoupotin, alkurei'ille Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2 11X5 mm	156220 11X5