



Konesahanterä Kastolle, Ko-Bi3, Pituus L / hampaita tuumalla: 700/4



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 171650 700/4 |
| GTIN | 4045197347145 |
| Tuoteluokka | 16E |

Kuvaus

Malli:

KOMET-bimetalli – hampaiden kärjet HSS-M3:a ja sahanterän selkä jousiterästä. Hyvä leikkaavuus ja suuri syöttönopeus. Mekaanisesti luja - turvallinen käyttää.

Huomautus:

Erityisesti Kasto-koneisiin (kiinnitysreiät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).

Tärkeää:Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.

KOMET-HSS-sahanterät: Muita malleja esim. VP 7 (rintakulma 7°, sekahammastus) ja P13 (rintakulma 13° – erityisesti ruostumattomille teräksille) saatavissa lyhyellä toimitusajalla.

Hammastus: normaali

Leveys: 50 mm

Paksuus: 2,5 mm

Kiinnitysreiän Ø: 10,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------------|
| Leveys | 50 mm |
| Pituus L | 700 mm |
| Hammasta/tuuma | 4 |
| Paksuus | 2,5 mm |
| Kiinnitysreiän Ø | 10,5 mm |
| Hammastus | normaali |
| Lastuava aine | Ko-Bi3 |
| Tuotetyyppi | Konesahanterä |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| GG(G) | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |