

Garant
**DIN-tasoupotin, alkurei'ille, pinnoittamaton, Upottimen \varnothing D1 \times tapin \varnothing D2:
8X3,3mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	156220 8X3,3
GTIN	4045197087911
Tuoteluokka	11M

Kuvaus
Malli:

Kolmileikkuinen, nousullinen upotin, kiinteät ohjaustapit kierteen alkureikää varten.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantauruvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

Upottimen ohjaintappi sopii kierteen alkureikään.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm/kierr,
Tapin \varnothing	3,3 mm
Terien lkm Z	3
Upottimen \varnothing	8 mm
ruuvikoolle	M4
Alkureiän \varnothing	3,3 mm
varren \varnothing D _s	5 mm
Kokonaispituus L	71 mm
Porraskorkeus L ₁ 1. porras viisteellä	14 mm
Kärkikulma	180 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 373
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähditys	ei
Tuotetyyppi	Tasoupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		