

Honeywell
MILLER**Turvavaljaat H500 IS5, Tyyppi: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	098183 2
GTIN	3660681064820
Tuoteluokka	09A

Kuvaus**Malli:**

Elastiset DuraFlex®-**kaksipisteturvavaljaat**, hengittävä selkäpehmuste ja lenkki. Täysin säädettävät automaattiset pikalukitukset. **Kiinnityspisteet** työkaluille.

Uudenlaisissa H500-turvavaljaissa on anatomisesti ja ergonomisesti muotoillut hengittävät pehmusteet. Suuri liikkumisvapaus ja lukuiset älykkäät toiminnot lisäävät käyttäjän **pitkäaikaista hyvinvointia**. Enintään 140 kg. **Turvavaljaat H500 IS5** – rintasolki: Automaattinen klipsi. Jalkasolki: kiinnityssolki. Etulenkki 2 x hihnalenkki (rintalasta).

Standardi:

EN 361

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	Turvavaljaat H500 - IS5 MB 2LO
Valmistajan koko	2
Paino	1,17 kg
Tuotetyyppi	Turvavaljaat

