

Garant GRIDLINE

**Kaukalovalikoima, 26×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950360 50/3
GTIN	4062406388812
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×20G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 26×20G.

**Sisältö:**

Kaukalot 1K nro 951415: 4 × koko 6×6/4; 2 × koko 6×8/4; 4 × koko 6×6/2; 2 × koko 6×8/2; 2 × koko 2×6/1; 1 × koko 2×8/1

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 2 × koko A; 3 × koko C

**Tekninen kuvaus**

Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Materiaali	muovi
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	250 mm

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	300 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20
Kaukalon korkeus	25 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Soveltuu vetolaatikonleveydelle	650 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta	≥ 50 mm
Leveys	650 mm
Korkeus	25 mm
Leveys G	26
Syvyys G	20
Syvyys	500 mm
Paino	1,43 kg
Tuotenimen määrite	26×20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon kaukalo

## Tarvikkeet

Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X8/4	951415 6X8/4
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X8/1	951415 2X8/1
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/4	951415 6X6/4
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X8/2	951415 6X8/2
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi A	951275 A
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi C	951275 C

Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi  
6X6/2

951415 6X6/2

Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi  
2X6/1

951415 2X6/1