

Garant**DIN-tasoupotin, alkurei'ille, pinnoittamaton, Upottimen Ø D1 × tapin Ø D2:
10X4,2mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 156220 10X4,2 |
| GTIN | 4045197087928 |
| Tuoteluokka | 11M |

Kuvaus**Malli:**

Kolmileikkuinen, nousullinen upotin, kiinteät ohjaustapit kierteen alkureikää varten.

Käyttö:

Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantauruvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

Upottimen ohjaintappi sopii kierteen alkureikään.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------|
| Upottimen Ø | 10 mm |
| Alkureiän Ø | 4,2 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Tapin Ø | 4,2 mm |
| ruuvikoolle | M5 |
| Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ² | 0,12 mm/kierr, |
| varren Ø D _s | 8 mm |
| Kokonaispituus L | 80 mm |
| Porraskorkeus L ₁ 1. porras viisteellä | 18 mm |
| Kärkikulma | 180 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |

| | |
|---------------|-----------------|
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | DIN 373 |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjäähditys | ei |
| Tuotetyyppi | Tasoupotin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 33 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 28 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 27 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 27 m/min | P |
| märkä enintään | soveltuu | | |