

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 2,5 mm:n a_p ei saa ylittyä.

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RPKT 10T3MOT
Laji	HB7635
Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		