

Garant**RPKW 10T3MOT, HB7605, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212036 HART
GTIN	4062406390327
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki käantöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D / a_p = 1$ mm.

Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 2,5 mm:n a_p ei saa ylittyä.

Syöttö f_z / hammas: 0,2 mm

ISO-koodi-käantöterä: RPKW 10T3MOT

tyyppi: HART

Tekninen kuvaus

tyyppi	HART
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-käantöterä	RPKW 10T3MOT
Laji	HB7605
Syöttö f_z / hammas	0,2 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 50 HRC	soveltuu	120 m/min	H
Teräs < 55 HRC	soveltuu	100 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	70 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	55 m/min	H
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		