

**Garant****RPKW 1204MOT, HB7605, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212056 HART
GTIN	4062406390389
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Kaikki käantöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 3 mm:n  $a_p$  ei saa ylittyä.

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,2 mm

ISO-koodi-käantöterä: RPKW 1204MOT

tyyppi: HART

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-käantöterä	RPKW 1204MOT
Lastuava aine	KM
tyyppi	HART
Laji	HB7605
Syöttö $f_z$ / hammas	0,2 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 50 HRC	soveltuu	120 m/min	H
Teräs < 55 HRC	soveltuu	100 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	70 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	55 m/min	H
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		