

**Garant****RPKT 10T3MOT, HB7635, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212042 UNI
GTIN	4062406390358
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

**Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 2,5 mm:n  $a_p$  ei saa ylittyä.

ISO-koodi-kääntöterä: RPKT 10T3MOT

tyyppi: UNI

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RPKT 10T3MOT
Laji	HB7635
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	255 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		