

**Garant****RPKT 1204MOT, HB7525, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212052 ST900
GTIN	4062406390365
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

6-kertaisesti indeksoidut pyöreät käanttöterät. Ottaen huomioon maksimaalinen leikkuusvyvyys saadaan kuusi täyttä terää.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm.

Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 3 mm:n  $a_p$  ei saa ylittyä.

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,35 mm

ISO-koodi-käanttöterä: RPKT 1204MOT

tyyppi: ST900

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-käanttöterä	RPKT 1204MOT
tyyppi	ST900
Laji	HB7525
Syöttö $f_z$ / hammas	0,35 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	360 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	290 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		