

Garant**RPKW 1204MOT, HB7515, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212054 ST1400
GTIN	4062406390372
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki käänntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelaustuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 3 mm:n a_p ei saa ylittyä.

Syöttö f_z / hammas: 0,35 mm

ISO-koodi-käänntöterä: RPKW 1204MOT

tyyppi: ST1400

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
tyyppi	ST1400
ISO-koodi-käänntöterä	RPKW 1204MOT
Laji	HB7515
Syöttö f_z / hammas	0,35 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
GG(G)	soveltuu	220 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		