

Garant**RPKT 1204MOT, HB7635, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212062 UNI
GTIN	4062406390419
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 3 mm:n a_p ei saa ylittyä.

ISO-koodi-kääntöterä: RPKT 1204MOT

tyyppi: UNI

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	RPKT 1204MOT
tyyppi	UNI
Laji	HB7635
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	255 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		