

Garant**Tasoupotin ilman tappeja, Upotin-Ø DC: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	156520 18
GTIN	4045197088024
Tuoteluokka	11M

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen, nousu-urainen upotin, otsaporaus erilaisten ohjaustappien kiinnittämistä varten. Tapit kiinnitetään upottimessa olevalla ruuvilla.

Käyttö:

Vaihdettavissa olevien ohjaustappien ansiosta **yksi** upotin sopii käytettäväksi **useampiin** erikokoisiin aloitusporauksiin.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**. Mitat viittaavat ruuveihin DIN 912, 6912, 7984 ja ISO 1207. Erikokoisten ohjaustappien avulla upotinta voidaan käyttää myös muita ruuvikokoja tai tasoupotuksia varten.

Tekninen kuvaus

Syöttö f teräksessä < 500 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
ruuvikoolle	M10
Lasku-Ø	18 mm
Reiän Ø a	5 mm
Morsekartio MK	2
Kokonaispituus L	140 mm
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 375
Varsi	Morsekartio

Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Tasoupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	33 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	27 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	27 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		