



Paineenalennin 0,5 –10 baaria, Sisäkierteen Ø: 3/8tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	080012 3/8
GTIN	4047322244787
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Vaatimuksista riippuva, koottava huoltoyksikkö, jota voidaan laajentaa rajattomasti ryhmäpaketilla.

Moduulirakenteinen **huoltoyksikkö** (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalennimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säästöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.

Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalennimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.

Tekninen kuvaus

Sisäkierteen Ø	3/8 tuuma
Virtaus 3-osaisessa huoltosarjassa	1150 l/min
3-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L)	183 mm

Korkeus (k)	196 mm
Tuotetyyppi	Paineenalennin