

Garant**XNEX 080608, HU7710, Tyyppi: ALU**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215184 ALU
GTIN	4062406392239
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti. Kaksipuolinen 2x3-leikkuinen kovametallinen käanttöterä **kulmajyrsintään**.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3\text{mm}$.

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\text{max}} = 4\text{ mm}$

Syöttö f_z / hammas: 0,15 mm

Teränpaksuus S: 6.35 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ALU
Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Teränpaksuus S	6.35 mm
ISO-koodi-käanttöterä	XNEX 080608
Laji	HU7710

Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1320 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1320 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		