

Garant**"4 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Oikea, Ø DC: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268404 18
GTIN	4062406392482
Tuoteluokka	21X

Kuvaus**Malli:**

Lieriövarsi.

Käyttö:

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

Huomautus:

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.**
- **Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).**
- **Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.**
- **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Hyötypituus L ₁	27 mm
Sopiva kääntöterä	ZCMX 09..
varren Ø D _s	25 mm
Nimellis-Ø D	18 mm
Kokonaispituus L	135 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 43

269028 43

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 44

269028 44