

Garant**XNEX 080608, HB7525, Tyyppi: ST900**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti. Kaksipuolinen 2x3-leikkuinen kovametallinen kääntöterä **kulmajyrsintään**.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$.

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \text{ max}}: 4 \text{ mm}$

Syöttö $f_z / \text{hammas}: 0,18 \text{ mm}$

Teränpaksuus S: 6.35 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,18 mm
Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	ST900
Teränpaksuus S	6.35 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNEX 080608
Laji	HB7525

Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	335 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		