


Garant
XNEX 080608, HB735, Tyyppi: UNI


Tilaustiedot

Tilausnumero	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen 2x3-leikkuinen kovametallinen kääntöterä **kulmajyrsintään**.

6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$: 4 mm

Teränpaksuus S: 6.35 mm

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	UNI
Teränpaksuus S	6.35 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNEX 080608
Laji	HB735
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	4 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	260 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		