


Garant
XNEX 080608, HB7515, Tyyppi: ST1400


Tilaustiedot

Tilausnumero	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti. Kaksipuolinen 2x3-leikkuinen kovametallinen kääntöterä **kulmajyrsintään**.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$: 4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,21 mm

Teränpaksuus S: 6.35 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,21 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	0,8 mm
Teränpaksuus S	6.35 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNEX 080608
Laji	HB7515

Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Pinnoitus	CVD
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	270 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		