


**Garant****XNEX 080608, HB7635, Tyyppi: INOX**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

Kaksipuolinen 2x3-leikkuinen kovametallinen kääntöterä **kulmajyrsintään**.  
6 leikkuuterää mahdollistavat suuren taloudellisuuden ja alhaisen hinnan terää kohti.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

## Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö $f_z$ / hammas	0,13 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Teränpaksuus S	6.35 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XNEX 080608
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	4 mm

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		