

**Garant****"4 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 1,5×D, Vasen, Ø DC: 18mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 268405 18     |
| GTIN         | 4062406392505 |
| Tuoteluokka  | 21K           |

**Kuvaus****Malli:**

Lieriövarsi.

**Käyttö:**

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

**Huomautus:**

- **Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.**
- **Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).**
- **Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.**
- **Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).**

**Tekninen kuvaus**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Hyötypituus L <sub>1</sub> | 27 mm                  |
| Kääntöterä-ruuvisarja      | 269028 43 (IP10; 2 Nm) |
| Sopiva kääntöterä          | ZCMX 09..              |
| varren Ø D <sub>s</sub>    | 25 mm                  |
| Nimellis-Ø D               | 18 mm                  |
| Kokonaispituus L           | 135 mm                 |
| Sarja                      | "4 in 1"               |
| Käyttötapa                 | Vasen                  |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Sisäjähdytys | kyllä            |
| Tuotetyyppi  | Sisäsorvauspidin |

---

## Tarvikkeet

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 43 | 269028 43 |
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 44 | 269028 44 |