

Garant**"5 in 1" -sorvaus- ja poraustyökalu 2,25×D, Vasen, Ø DC: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	268409 25
GTIN	4062406392659
Tuoteluokka	21K

Kuvaus**Malli:**

Lieriövarsi, jossa laippa.

Käyttö:

- 1 mukaisesti. Etupintojen tasosorvaus.
2. Poraus (avarrus- ja täysporaus) – tasainen porauksen pohja.
3. Sisäpuolinen sorvaus.
4. Ulkopuolinen sorvaus.

Huomautus:

- Valitse mahdollisimman suuri nurkkasäde ja pidikkeen koko.
- Poraustoleranssi + 0,15 mm (porattaessa moottorikäyttöisellä työkalulla).
- Kun porataan yli nimellis-Ø:n, jäljelle jää materiaalia.
- Käytä poratessa aina sisäjähdytystä (vähintään 5 baaria).

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D	25 mm
Varren pituus L _s	60 mm
Hyötypituus L ₁	56 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Ø d ₂	40 mm
Sopiva kääntöterä	ZCMX 13..

Ulkonema L _A	73 mm
Sarja	"4 in 1"
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 43	269028 43
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 45	269028 45