

**Garant****ZCMX 09T302, Laji: HUZ310**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268437 HUZ310
GTIN	4062406392666
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

ZCMX 09T302 HUZ310 Laji: HUZ310

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Syöttö, jyrshintä: 0,05 - 0,4 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,3 mm

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 200 - 600 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	200 - 600 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 09T302
Pinnoitus	pinnoittamaton
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Syöttö, poraus	0,03 - 0,3 mm
Laji	HUZ310
Lastuava aine	KM
Syöttö, jysintä	0,05 - 0,4 mm
sopii työkalun Ø:lle D <sub>c</sub>	18 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä