

Garant**ZCMX 09T302, Laji: HBZ310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268437 HBZ310
GTIN	4062406392673
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

ZCMX 09T302 HBZ310 Laji: HBZ310

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 4 mm

Syöttö, jysintä: 0,05 - 0,4 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,3 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Syöttö, jysintä	0,05 - 0,4 mm
Pääkäyttöalue	N
Syöttö, poraus	0,03 - 0,3 mm

Pinnoitus	PVD
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 10T304
Laji	HBZ310
Koneistusehto	jatkuva
sopii työkalun Ø:lle D _c	18 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä