

**Garant****ZCMX 130404, Laji: HBZ310**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	268443 HBZ310
GTIN	4062406392734
Tuoteluokka	21K

### Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	200 - 600 m/min
Pinnoitus	PVD
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 130404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f sorvaus	0,05 - 0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 4 mm
Pääkäyttöalue	N
Laji	HBZ310
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f poraus	0,03 - 0,3 mm

sopii työkalun Ø:lle D<sub>c</sub>

25 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä