



Yhdistelmä-tasoupottimen pidin, Koko / varsikoko: 0MK1



Tilaustiedot

Tilausnumero	156720 0MK1
GTIN	4033591011465
Tuoteluokka	16C

Kuvaus

Malli:

Vain 4 pidinkokoa kattaa koko alueen 5–66 mm (85 mm:iin saakka tehtaalta). Upottimia ja ohjaintappeja voidaan **yhdistellä vapaasti saman** koon sisällä. Ohjaustapit voidaan vaihtaa upotinta irrottamatta.

Karkaistu ja hiottu. Upotin ja kukin tappi kiinnitetään yhdellä ruuvilla, upotin estetään pyörähtämästä varmistusokan avulla.

Käyttö:

DIN-upotuksiin sekä vastaavissa tappi-upotin-yhdistelmissä standardista poikkeaviin porrasperauksiin ja upotuksiin. **Läpiporrasperauksia varten** on tehtaalta toimitettavissa ohjausporia kahtena pituutena, jolloin läpireiät voidaan valmistaa ilman aloitusporausta.

Huomautus:

TiN-pinnoitettu tapinalennin tilauksesta. Valikoimassa on myös **kovametallimalli**, joka on tarkoitettu harmaavalun, messingin ja krominikkeliterästen työstöön.

Upotusalue: 8 - 16,5 mm

Reiän Ø H7: 10 mm

Porauksen pituus: 18 mm

Ulko-Ø: 18 mm

Pituus a: 42 mm

Pituusb: 49,5 mm

Tekninen kuvaus

Pituusb	49,5 mm
Upotusalue	8 - 16,5 mm
Pituus a	42 mm

Reiän Ø H7	10 mm
Porauksen pituus	18 mm
Ulko-Ø	18 mm
Tuotetyyppi	Sovitin