

Garant**ZCMX 09T304, Laji: HBZ025**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268438 HBZ025
GTIN	4062406392741
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

Sopii:

Poratyökalu nro 268463 – 268468, koko 8.

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 210 m/min
Pinnoitus	PVD
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 10T308
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f sorvaus	0,1 - 0,3 mm
Laji	HBZ025
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö f poraus	0,03 - 0,12 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a _p	0,4 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
sopii työkalun Ø:lle D _c	18 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä